

品番：EA153HM-27

品名：φ10mm スピードコントローラ-(440L/min制御)



販売価格	7,510円(税抜) / 8,261円(税込)		
カタログ価格	7,510円(税抜) / 8,261円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/27 22:10現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1028ページ		



仕様

重量(g)	86	使用圧力	0.1~1.0MPa
使用流体	圧縮空気	使用温度範囲	0~60℃
取付ねじ径	3/8	耐圧力	1.5MPa
RoHS対応有無	有	適合チューブ	外径: φ10mm
自由流量(0.5Mpa時)	1100L/min(ANR)	制御流量(0.5Mpa時)	440L/min(ANR)

回転数をダイヤルで数字表示をし、誰でも簡単・確実にシリンダの速度制御や各種流量調整が可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.