

品番 : EA153SA-31

品名 : Rc 3/8"/0.75kw/100V 冷凍式エアドライヤ



販売価格	114,200円(税抜) / 125,620円(税込)		
カタログ価格	114,200円(税抜) / 125,620円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/17 19:21現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1021ページ		



#### 仕様

適応エアコンプレッサ	0.75kW	電圧	単相 AC100V
入口空気温度	5~50℃	入口空気圧力	0.15~1.0MPa
周囲温度(湿度)	2~40℃ (相対湿度:85%以下)	処理空気量	0.11/0.13(m3/min) (50/60Hz)
消費電力	180/202(m3/min) (50/60Hz)	サイズ	410×226×413(H)mm
使用流体	圧縮空気	凝縮器	空冷式
冷媒	R134a	接続配管口径	Rc3/8
重量	16kg		

オートドレン

エアドライヤーはコンプレッサーから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、水分による空気圧機器の不具合を防止します。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.