

品番 : EA153SA-33

品名 : Rc 3/8" / 2.2kw / 100V 冷凍式エアドライヤ



販売価格	128,200円(税抜) / 141,020円(税込)		
カタログ価格	128,200円(税抜) / 141,020円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/17 17:26現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1021ページ		



仕様

適応エアコンプレッサ	2.2kW	電圧	単相 AC100V
入口空気温度	5~50℃	入口空気圧力	0.15~1.0MPa
周囲温度(湿度)	2~40℃ (相対湿度:85%以下)	処理空気量	0.34/0.39(m3/min)(50/60Hz)
消費電力	180/202(m3/min)(50/60Hz)	サイズ	410×226×473(H)mm
使用流体	圧縮空気	凝縮器	空冷式
冷媒	R134a	接続配管口径	Rc3/8
重量	18kg		
オートドレン			
エアドライヤーはコンプレッサーから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、水分による空気圧機器の不具合を防止します。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.