

品番 : EA153SA-42

品名 : Rc 1/2" / 3.7kw / 200V 冷凍式エアドライヤ



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 155,600円(税抜) / 171,160円(税込) | | |
| カタログ価格 | 155,600円(税抜) / 171,160円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/06/17 18:46現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 1021ページ | | |



仕様

| | | | |
|------------|--------------------------|--------|----------------------------|
| 適応エアコンプレッサ | 3.7kW | 電圧 | 単相 AC200V |
| 入口空気温度 | 5~50℃ | 入口空気圧力 | 0.15~1.0MPa |
| 周囲温度(湿度) | 2~40℃ (相対湿度:85%以下) | 処理空気量 | 0.55/0.61(m3/min)(50/60Hz) |
| 消費電力 | 180/202(m3/min)(50/60Hz) | サイズ | 453×270×498(H)mm |
| 使用流体 | 圧縮空気 | 凝縮器 | 空冷式 |
| 冷媒 | R134a | 接続配管口径 | Rc1/2 |
| 重量 | 22kg | | |

オートドレン

エアドライヤーはコンプレッサーから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、水分による空気圧機器の不具合を防止します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.