

品番 : EA153SA-42

品名 : Rc 1/2" / 3.7kw / 200V 冷凍式エアドライヤ



販売価格	149,900円(税抜) / 164,890円(税込)		
カタログ価格	149,900円(税抜) / 164,890円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/07 10:48現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1062ページ		



仕様

エアドライヤーはコンプレッサーから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、水分による空気圧機器の不具合を防止します。

使用流体	圧縮空気	入口空気圧	0.15~1.0MPa
凝縮器	空冷式	冷媒	R134a
オートドレン			
取付ねじ	Rc1/2	処理空気量	0.55/0.61(m3/min)(50/60Hz)
電源(単相AC)	200V	消費電力	180/202(m3/min)(50/60Hz)
サイズ	453×270×498(H)mm	重量	22kg
型式	IDF4E-20		

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.