

品番：EA153SA-66

品名：Rc 3/4"/ 11kw/200V 冷凍式エアドライヤ



販売価格	187,600円(税抜)／ 206,360円(税込)		
カタログ価格	187,600円(税抜)／206,360円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/06/26 23:32現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

エアドライヤーはコンプレッサーから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、水分による空気圧機器の不具合を防止します。			
使用流体	圧縮空気	入口空気圧	0.15～1.0MPa
凝縮器	空冷式	冷媒	R134a
オートドレン			
取付ねじ	Rc3/4	処理空気量	1.75/1.93(m3/min)(50 /60Hz)
電源(単相AC)	200V	消費電力	385/440(m3/min)(50 /60Hz)
サイズ	485×270×568(H)mm	重量	28kg
型式	IDF11E-20		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.