

品番 : EA153SC-12

品名 : Rc 1/4" F.R.L. ユニット



販売価格	17,100円(税抜) / 18,810円(税込)		
カタログ価格	17,100円(税抜) / 18,810円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/27 22:05現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1016ページ		



#### 仕様

取付ねじ	Rc1/4"	最高使用圧力	1.0MPa
フロート式オートドレン	ノーマルオープン (無加圧時ドレン排出あり)	圧力計	丸型圧力計(リミットインジケータ付)
使用流体	空気	周囲温度および使用流体温度	-5~60℃(凍結なきこと)
保証耐圧力	1.5MPa	最高使用圧力	1.0MPa
設定圧力範囲	0.05~0.7MPa	ろ過度	5 μm
推奨使用油	タービン油1種(ISO VG32)	ケース材質	ポリカーボネート
面間	167.4mm	貯油量	55ml
質量	0.68Kg		

透明ケースガードでケース全周をカバー  
・360°目視確認可能  
・外部環境からケースを保護し、安全性向上

エレメントとケースが一体化で手元でのエレメント交換が可能

省エネレギュレータ

メンテナンススペース削減

RoHS対応品

代替品



品番 EA153SC-13

コメント Rc 3/8”

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.