

品番 : EA153SC-3

品名 : Rc 1/4" F.R.L. ユニット



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 13,300円(税抜) / 14,630円(税込) | | |
| カタログ価格 | 13,300円(税抜) / 14,630円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/04/27 22:03現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1016ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------------|--------------------|--------|-------------------|
| 取付ねじ | Rc1/4" | 最高使用圧力 | 1.0MPa |
| 圧力計 | 丸型圧力計(リミットインジケータ付) | 使用流体 | 空気 |
| 周囲温度および使用流体温度 | -5~60℃(凍結なきこと) | 保証耐圧力 | 1.5MPa |
| 最高使用圧力 | 1.0MPa | 設定圧力範囲 | 0.05~0.7MPa |
| ろ過度 | 5μm | 推奨使用油 | タービン油1種(ISO VG32) |
| ケース材質 | ポリカーボネート | 面間 | 167.4mm |
| 貯油量 | 55ml | 質量 | 0.68Kg |

透明ケースガードでケース全周をカバー
・360°目視確認可能
・外部環境からケースを保護し、安全性向上

エレメントとケースが一体化で手元でのエレメント交換が可能

省エネレギュレータ

メンテナンススペース削減

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.