



品番：EA153SJ-15

品名：Rc3/8" 手動切替バルブ(4方向)



販売価格	11,500円(税抜)／12,650円(税込)		
カタログ価格	11,500円(税抜)／12,650円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/14 01:09現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

使用流体	空気	耐圧力	1.5MPa
最高使用圧力	1.0MPa	周囲温度	−5〜60℃ (凍結なきこと)
レバー操作角度	90°	取付ねじ	Rc3/8"
位置数	3ポジションクローズドセンタ (3ポジション中央閉)	配管方向	4方向
本体サイズ	102×94×105.5(H)mm	重量	1.28kg
材質	カバー:亜鉛ダイカスト ボディ:アルミダイカスト		
エアー用			
初期潤滑剤により、無給油で使用できます。			