



品番 : EA153SJ-16

品名 : Rc1/2" 手動切替バルブ(4方向)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 10,600円(税抜) / 11,660円(税込) | | |
| カタログ価格 | 10,600円(税抜) / 11,660円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/04/04 17:22現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1019ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------|-------------------------------|------|--------------------|
| 使用流体 | 空気 | 耐圧力 | 1.5MPa |
| 最高使用圧力 | 1.0MPa | 周囲温度 | -5~60℃ (凍結なきこと) |
| レバー操作角度 | 90° | 取付ねじ | Rc1/2" |
| 位置数 | 3ポジションクローズドセンタ (3ポジション中央閉) | 配管方向 | 4方向 |
| 本体サイズ | 102×94×105.5(H)mm | 重量 | 1.28kg |
| 材質 | カバー:亜鉛ダイカスト ボディ:アルミダイカスト | | |

エアー用

初期潤滑剤により、無給油で使用できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.