



品番 : EA153SJ-17

品名 : Rc3/4" 手動切替バルブ(4方向)



販売価格	15,700円(税抜) / 17,270円(税込)		
カタログ価格	15,700円(税抜) / 17,270円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/02 20:13現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1019ページ		



仕様

使用流体	空気	耐圧力	1.5MPa
最高使用圧力	1.0MPa	周囲温度	-5~60℃ (凍結なきこと)
レバー操作角度	90°	取付ねじ	Rc3/4"
位置数	3ポジションクローズドセンタ (3ポジション中央閉)	配管方向	4方向
本体サイズ	102×102×107.5(H)mm	重量	1.28kg
材質	カバー:亜鉛ダイカスト ボディ:アルミダイカスト		

エアー用

初期潤滑剤により、無給油で使用できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.