

品番 : EA153SJ-33

品名 : Rc3/8" 手動切替バルブ(4方向)



販売価格	8,940円(税抜) / 9,834円(税込)		
カタログ価格	8,940円(税抜) / 9,834円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/02 20:12現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1019ページ		



#### 仕様

使用流体	空気	耐圧力	1.5MPa
最高使用圧力	1.0MPa	周囲温度	-5~60°C (凍結なきこと)
レバー操作角度	90°	取付ねじ	Rc3/8"
位置数	2ポジション	配管方向	4方向
本体サイズ	74×74×88.5(H)mm	重量	0.71kg
材質	カバー: 亜鉛ダイカスト ボディ: アルミダイカスト		
エアー用			
初期潤滑剤により、無給油で使用できます。			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.