


品番 : EA153SR-12A

品名 : Rc 1/4" エアーレギュレーター(ブラケット付)



販売価格	4,630円(税抜) / 5,093円(税込)		
カタログ価格	4,630円(税抜) / 5,093円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/25 23:49現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

用途	逆流機能付レギュレーター	取付ねじ(Rc)	1/4"
面間	40mm	管接続口径	1/4"
使用流体	空気	周囲温度	-5~60℃(凍結なきこと)
耐圧力	1.5MPa	最高使用圧力	1.0MPa
設定圧力範囲	0.05~0.85MPa	構造	リリーフタイプ
全高	93.9mm	重量	160g
ブラケット付、 圧力計:角型埋込式			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.