

品番 : EA153SR-22A

品名 : Rc 1/4" エアーレギュレーター(ブラケット付)



販売価格	4,630円(税抜) / 5,093円(税込)		
カタログ価格	4,630円(税抜) / 5,093円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/27 06:10現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1016ページ		



#### 仕様

用途	逆流機能付レギュレーター	取付ねじ(Rc)	1/4"
面間	40mm	管接続口径	1/4"
圧力計接続口径	1/8"	使用流体	空気
周囲温度	-5~60°C(凍結なきこと)	耐圧力	1.5MPa
最高使用圧力	1.0MPa	設定圧力範囲	0.05~0.85MPa
構造	リリーフタイプ	全高	93.9mm
重量	160g		
ブラケット付 圧力計: 丸形			
逆流機能付は、出口側の空気圧を入口側へ排出させる機構を内蔵。			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.