


品番：EA153SR-28A

品名：Rc 1" エアーレギュレーター(ブラケット付)



販売価格	11,800円(税抜)／12,980円(税込)		
カタログ価格	11,800円(税抜)／12,980円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/19 00:51現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

用途	レギュレーター	取付ねじ(Rc)	1"
面間	90mm	管接続口径	1"
圧力計接続口径	1/8"	使用流体	空気
周囲温度	−5〜60℃(凍結なきこと)	耐圧力	1.5MPa
最高使用圧力	1.0MPa	設定圧力範囲	0.05〜0.85MPa
構造	リリーフタイプ	全高	168.2mm
重量	1170g		
ブラケット付 圧力計:丸形			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.