品番: EA155JK

品名:3/8"DR エアーラチェットレンチ



販売価格	27,300円 (税抜)/30,030円(税込)				
カタログ価 格	27,300円(税抜)/30,030円(税込)				
在庫数	最新在庫: 2 (2025/11/22 18:16現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	1035ページ				



















仕様

メーカー	空研	型番	KRI-10
差込角	3/8"	能力(ボルト径)	10mm
最大トルク	30N·m	無負荷回転数	500rpm
全長	174mm	重量	650g
エアー消費量	250L/min	騒音値	78dB
吸入口	Rc1/4"	使用ホース内径	6.5mm
使用圧力	0.6MPa	使用コンプレッサー	1.5kW
付属品	カップリングプラグ20PM×1個		

ラチェット機構とインパクトクラッチのハイブリッドエアツール

10mm以下の小ねじ作業、乗用車のオイルパン・エアコン等の分解整備作業、狭いスペースでのねじ脱着作業に

正逆転付き

インパクトクラッチ搭載のため、ねじ着座後の反力低減

締付け時は低騒音

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.