


品番 : EA155JK

品名 : 3/8"DR エアーラチェットレンチ



販売価格	26,700円(税抜)／29,370円(税込)		
カタログ価格	26,700円(税抜)／29,370円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/01/10 01:33現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0995ページ		



締付け時
同じ1秒でも
こんなに差が
比較イメージです

仕様

メーカー	空研	型番	KRI-10
差込角	3/8"	能力(ボルト径)	10mm
最大トルク	30N·m	無負荷回転数	500rpm
全長	174mm	重量	650g
エアー消費量	250L/min	騒音値	78dB
吸入口	Rc1/4"	使用ホース内径	6.5mm
使用圧力	0.6MPa	使用コンプレッサー	1.5kW
付属品	カップリングプラグ20PM×1個		

ラチェット機構とインパクトクラッチのハイブリッドエアツール

10mm以下の小ねじ作業、乗用車のオイルパン・エアコン等の分解整備作業、狭いスペースでのねじ脱着作業に

正逆転付き

インパクトクラッチ搭載のため、ねじ着座後の反力低減

締付け時は低騒音

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.