

品番：EA155KB-1A

品名：1/2"DR エアーインパクトレンチ(軽量)



販売価格	50,000円(税抜)／ 55,000円(税込)		
カタログ価格	50,000円(税抜)／55,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2024/05/08 13:01現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1048ページ		



仕様

メーカー	空研	型番	KW-1600proZ
全長	175mm	差込角	1/2”
吸入口	Rc1/4”	無負荷回転数	9,600rpm
エアー消費量	300L/min	使用コンプレッサー	2.2kW
使用トルク範囲	100～350N・m	最大トルク	520N・m
能力(ボルト径)	16mm	使用ホース内径	6.5mm
本体サイズ	175×60×179(H)mm	重量(g)	1,500
騒音値レベル	79dB(A)	振動値a(3軸合成値)	2.8m/s2
付属品	カップリングプラグ20PM(1個)		
正逆転付			
最大締め付けトルクは520Nmと高出力			
高効率消音排気構造の採用により低騒音			
独自のN型クラッチ構造を搭載し、小型・軽量・低振動・高耐久			
パワーレギュレータと左右切り替えレバーの一体化により操作性が良い			
特殊エラストマーの採用により本体の保護と視認性を高めたプロテクタ			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.