




品番 : EA155KK

品名 : 3/4"DR エアーインパクトレンチ



販売価格	70,500円(税抜) / 77,550円(税込)		
カタログ価格	70,500円(税抜) / 77,550円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/05/04 05:21現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0994ページ		



仕様

メーカー	空研	型番	KW-20P
差込角	3/4"	能力(ボルト径)	20mm
使用トルク範囲	150~650N・m	無負荷回転数	4,500rpm
エア消費量	470L/min	騒音レベル	93dB
振動値(3軸合成値)	5.6m/s ²	使用コンプレッサー	3.75kw
吸入口	Rc1/4"	全長	240mm
サイズ(幅×高さ)	90×236mm	シャンク長	36mm
重量	4.2kg	付属品	カップリングプラグ20PM

ライトトラック・2t車などのタイヤ・Uボルトの脱着、大型トラックのエンジン分解整備、建設機械・ブルドーザーの分解組立作業に

正逆転付き

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.