

品番 : EA155KS-4

品名 : 1/2"DR エアーインパクトレンチ(軽量)



販売価格	29,700円(税抜)／32,670円(税込)		
カタログ価格	29,700円(税抜)／32,670円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/01/10 01:33現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0994ページ		



## 仕様

メーカー	SIGNET(シグネット)	型番	65331
差込角	1/2"	使用圧力	0.64MPa
最大トルク	540Nm	無負荷回転数	9,500rpm
能力(ボルト径)	16mm	吸入口	Rc1/4¥"
使用コンプレッサー	2.2kw	エアー消費量	127L/min
使用エアーホース(外径 /内径)	18mm/10mm	全長	147mm
重量	1.1kg	ボディー材質	ガラス強化樹脂とスチール
付属品	エアープラグ(20PMタイプ)、取扱説明書	3軸合成値	10.14m/s2

エアーホースのねじれを防止するスイベルインレットを採用

正逆転付

振動を吸収し、握りやすく、手にフィットするラバーグリップ採用

軽量で高トルク、信頼のツインハンマー

フォーク、建機のメンテナンスにお勧めです。

トルク調整ダイヤルと正逆切替レバーをトリガー近くに配置することで、片手で操作でき作業性も向上します。

1/2"DRクラスの中では抜群にコンパクトです。

プラグ付

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.