

品番 : EA155RH-6

品名 : 1/2"DR/450N·m エアーインパクトレンチ(低騒音型)



販売価格	38,000円(税抜)／41,800円(税込)		
カタログ価格	38,000円(税抜)／41,800円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/16 13:36現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1033ページ		



仕様

メーカー	IngersollRand(インガソール・ランド)	型番	2125Qi
最大トルク	450N·m	能力(ボルト径)	16mm
差込角	1/2"	全長	155mm
無負荷回転数	15000rpm	エアー消費量	113L/min
使用圧力	0.62Mpa	使用トルク範囲	34~340N·m
吸入口	NPT1/4"	重量	1.14kg
使用コンプレッサー	5HP		

高強度、高耐久性、軽量

コンポジットハウジングを採用したクラス最軽量タイプ

ツインハンマー

軽量・低騒音モデル

プラグ付

代替品

	品番	EA155KS-4
	コメント	仕様ご確認下さい。



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.