

品番：EA155SD

品名：1/2"DR エアーインパクトレンチ



販売価格	25,600円(税抜)／ 28,160円(税込)		
カタログ価格	25,600円(税抜)／28,160円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/05/09 16:58現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

差込角	1/2"	使用コンプレッサー	2.2kw
最大トルク	1356N・m	作業トルク	813N・m
流量調整ダイヤルごとのトルク値	正転1:542～610N・m 正転2:813～881N・m 正転3:949～1017N・m 逆転1:610～678N・m 逆転2:949～1017N・m	能力(ボルト径)	16mm
吸入口	Rc(PT)1/4"	全長	178mm
回転数	10,000rpm	エアー消費量	480L/min
使用圧力	0.62MPa		
プラグ付			
ツインハンマータイプ			
正逆転切替スイッチ付(正転:3段階、逆転:2段階)			

代替品

品番	EA155EB-2
コメント	違い:メ-カ-、デザイン、回転数など



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.