

品番 : EA155SR

品名 : 3/4"DR エアーインパクトレンチ



販売価格	41,000円(税抜) / 45,100円(税込)		
カタログ価格	41,000円(税抜) / 45,100円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/07 22:02現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

差込角	3/4"	全長	241mm
無負荷回転数	4,500rpm	エア消費量	340L/min
使用圧力	0.64MPa	使用コンプレッサー	2.25kw
最大トルク	980N・m	能力(ボルト径)	25.4mm
吸入口	Rc(PT)1/4"	重量	4.8kg
ソケット	26・27・29・30・32・35・36・38mm	ソケットの穴径	26mm:5.5mm 27mm:5.5mm 29mm:5.7mm 30mm:5.8mm 32mm:5.7mm 35mm:5.8mm 36mm:5.8mm 38mm:5.8mm
ソケットのピンが通る所の外径	26mm:36.4mm 27mm:38.5mm 29mm:38.2mm 30mm:40.3mm 32mm:39.1mm 35mm:39.8mm 36mm:39.9mm 38mm:40.3mm	ケースサイズ	370×260×140mm
総重量	9.7kg		

正逆転付

プラグ付

代替品



品番 EA155SS

コメント 最大トルク値:1153N・m

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.