品番：EA156DA

品名：40N･m/ 7,000rpm ｴｱｰｽｸﾘｭｰﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ



販売価格	25,500円（税抜）／ 28,050円（税込）			
カタログ価格	25,500円（税抜）／28,050円(税込)			
在庫数	最新在庫：14　（2025/07/10 14:57現在）			
商品入数	1	販売単位	台	
カタログページ	1036ページ			




仕様

全長	205mm	無負荷回転数	7,000rpm
エアー消費量	71L/min	使用圧力	0.64MPa
最大トルク	40N･m	六角シャンク	6.35mm
吸入口	Rc(PT)1/4”	重量	1.1kg
正逆転付			
付属品	65mm（+）ビット、プラグ、流量調整アダプター		
プラグ付			
インパクト付			
安全のため作業時は必ず保護メガネ、ゴーグルを着用下さい。			

代替品

品番　EA156DC-1

コメント

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）

© 2018 ESCO Co.,Ltd.