


品番 : EA157DG-1

品名 : 3/8"DR/67N・m エア-ラチェットレンチ(コンパクト)



販売価格	19,200円(税抜) / 21,120円(税込)		
カタログ価格	19,200円(税抜) / 21,120円(税込)		
在庫数	最新在庫: 15 (2026/04/14 02:47現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0995ページ		



コンパクト型なので狭い空間での作業に最適です

仕様

最大トルク	60N・m	能力(ボルト径)	10mm
無負荷回転数	550rpm	エア-消費量	67L/min
使用圧力	0.62MPa	吸入口	Rc1/4"
全長	160mm	重量	650g
差込角	3/8"	三軸合成値	5.7m/s ²
振動値(3軸合成値)	3m/s ²	騒音値	97dB
使用コンプレッサー	2.2kW		

安全ロック付きスイッチで滑りにくい

雄ねじプラグ付

正逆転付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.