

品番 : EA157HA-10

品名 : コンパクトエアーツール3機種セット



|         |                              |      |    |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格    | 28,000円(税抜) / 30,800円(税込)    |      |    |
| カタログ価格  | 28,000円(税抜) / 30,800円(税込)    |      |    |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/04/25 13:47現在) |      |    |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | ST |
| カタログページ |                              |      |    |

#### 仕様

|                        |  |                     |   |
|------------------------|--|---------------------|---|
| 〈ラチェットレンチ・コンパクトタイプ〉    | <ul style="list-style-type: none"><li>・差込角:3/8"</li><li>・全長:130mm</li><li>・無負荷回転数:300rpm</li><li>・エア消費量:120L/min</li><li>・使用圧力:0.6MPa</li><li>・最大トルク:27N・m</li><li>・能力(ボルト径):3/8"</li><li>・吸入口:Rc1/4"</li><li>・重量:約630g</li><li>・正逆転付</li><li>・使用コンプレッサー:1.5kw</li></ul>   | 〈ダイグラインダー・コンパクトタイプ〉 | <ul style="list-style-type: none"><li>・チャックサイズ:6mm</li><li>・全長:120mm</li><li>・無負荷回転数:30,000rpm</li><li>・使用圧力:0.63MPa</li><li>・エア消費量:110L/min</li><li>・吸入口:Rc1/4"</li><li>・重量:約307g</li><li>・使用コンプレッサー:2.2kw</li></ul> |
| 〈アングルサンダー・コンパクトタイプ〉    | <ul style="list-style-type: none"><li>・ディスクサイズ:φ50mm</li><li>・全長:120mm</li><li>・無負荷回転数:22,000rpm</li><li>・使用圧力:0.63MPa</li><li>・エア消費量:120L/min</li><li>・吸入口:Rc1/4"</li><li>・重量:約435g</li><li>・使用コンプレッサー:2.2kw</li><li>・替ディスクはEA819KX-21~-30、EA819KX-41~-45、EA819KV-2~-14、EA819KX-81~-83(P.1060)を使用して下さい。</li></ul> |                     |   |
| スチールケース付(250×162×93mm) |  |                     |   |
| プラグ付                   |  |                     |   |

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.