

品番 : EA157HA-10

品名 : コンパクトエアーツール3機種セット



販売価格	28,000円(税抜) / 30,800円(税込)		
カタログ価格	28,000円(税抜) / 30,800円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/21 07:42現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ			

仕様

〈ラチェットレンチ・コンパクトタイプ〉	<ul style="list-style-type: none">・差込角:3/8"・全長:130mm・無負荷回転数:300rpm・エア消費量:120L/min・使用圧力:0.6MPa・最大トルク:27N・m・能力(ボルト径):3/8"・吸入口:Rc1/4"・重量:約630g・正逆転付・使用コンプレッサー:1.5kw	〈ダイグラインダー・コンパクトタイプ〉	<ul style="list-style-type: none">・チャックサイズ:6mm・全長:120mm・無負荷回転数:30,000rpm・使用圧力:0.63MPa・エア消費量:110L/min・吸入口:Rc1/4"・重量:約307g・使用コンプレッサー:2.2kw
〈アングルサンダー・コンパクトタイプ〉	<ul style="list-style-type: none">・ディスクサイズ:φ50mm・全長:120mm・無負荷回転数:22,000rpm・使用圧力:0.63MPa・エア消費量:120L/min・吸入口:Rc1/4"・重量:約435g・使用コンプレッサー:2.2kw・替ディスクはEA819KX-21~-30、EA819KX-41~-45、EA819KV-2~-14、EA819KX-81~-83(P.1060)を使用して下さい。		
スチールケース付(250×162×93mm)			
プラグ付			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.