

品番：EA157HB-3

品名：1/2"DR/ 30.0N・m エア-ラチェットレンチ(ミニ)



販売価格	12,100円(税抜)／13,310円(税込)		
カタログ価格	12,100円(税抜)／13,310円(税込)		
在庫数	最新在庫: 38 (2025/05/13 15:54現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1035ページ		



仕様

最大トルク	30N・m	能力(ボルト径)	3/8”(10mm)
差込角	1/2”	全長	130mm
無負荷回転数	300rpm	エアー消費量	120L/min
使用圧力	0.63Mpa	吸入口	Rc1/4”
重量	460g	材質	アルミ、鉄
使用コンプレッサー	1.5kW		
正逆転付			
雄ねじプラグ付			
三軸合成値	4.3m/s2 (ISO22867)	騒音値	87.1dB(A)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.