品番: EA157HB-3

品名:1/2"DR/30.0N·m エアーラチェットレンチ(ミニ)



販売価格	<b>12,100円</b> (税抜)/13,310円(税込)				
カタログ価 格	12,100円(税抜)/13,310円(税込)				
在庫数	最新在庫: 38 (2025/08/04 09:44現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	1035ページ	,			













## 仕様

最大トルク	30N·m	能力(ボルト径)	3/8"(10mm)			
差込角	1/2"	全長	130mm			
無負荷回転数	300rpm	エアー消費量	120L/min			
使用圧力	0.63Mpa	吸入口	Rc1/4"			
重量	460g	材質	アルミ、鉄			
使用コンプレッサー	1.5kW					
正逆転付						
雄ねじプラグ付						
三軸合成値	4.3m/s2(ISO22867)	騒音値	87.1dB(A)			

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.