

品番：EA157KB

品名：3/8"DR/ 30.0N・m エアーラチェットレンチ



販売価格	31,700円(税抜)／ 34,870円(税込)		
カタログ価格	31,700円(税抜)／34,870円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/06/14 08:25現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1035ページ		



仕様

メーカー	空研	型番	KR-153
差込角	3/8”	能力(ボルト径)	10mm
最大トルク	30N・m	無負荷回転数	160rpm
全長	285mm	重量	950g
エアー消費量	250L/min	騒音値レベル	88dB
振動値(3軸合成値)	3.9m/s2	吸入口	Rc1/4”
使用コンプレッサー	1.5kW	使用圧力	0.6～0.8MPa
ホース内径	6.5mm	付属品	カップリングプラグ20PM
10mm以下の小ねじ作業、自動車のオイルパン・ウォーターポンプ・エアコン等の分解整備、自動車钣金作業での分解作業に			
小型・軽量で狭い箇所でも有効に使用できます。			
ねじを締めすぎたり、いためたりしません。			
手作業に比べ5倍の能率を発揮します。			
仕上げ精度が高いため低騒音、低振動のため長寿命			
正逆転付き			

代替品

	品番 EA155JK コメント メーカ違い/仕様ご確認下さい
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.