

品番：EA157PA

品名：3/8"DR/ 67.6N・m エアーラチェットレンチ



販売価格	8,000円(税抜)／8,800円(税込)		
カタログ価格	8,000円(税抜)／8,800円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/25 21:24現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

差込角	3/8”	全長	254mm
無負荷回転数	160rpm	エアー消費量	110L/min
使用コンプレッサー	0.75～2.2kw	最大トルク	67.6N・m
使用圧力	0.64MPa	吸入口	Rc(PT)1/4”
重量	2.4kg	エキステンション	75mm
ソケット	10・11・12・13・14・17・19mm	ドライバービット	(+)#2、(-)5.5・7mm
ケース付			
正逆転付			
プラグ付			
エアーラチェットレンチ			
ユニバーサルジョイント			
ビットアダプター			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.

