

品番 : EA158A-6

品名 : 100- 700rpm エアーミキサー(防爆/トリガータイプ)



販売価格	110,000円(税抜)／121,000円(税込)		
カタログ価格	110,000円(税抜)／121,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/16 06:59現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1018ページ 1043ページ		



## 仕様

メーカー	アソー(ASOH)	型番	MX03-700P
仕様	トリガータイプ	用途	<ul style="list-style-type: none"><li>・引火性溶液の混合攪拌</li><li>・混ざりにくく、沈殿しやすい液体の連続攪拌</li><li>・火気厳禁工場内での攪拌作業</li></ul>
空気圧	6kg/cm <sup>2</sup>	回転数	100～700rpm
最大トルク	1.6kg/m	出力	0.36PS
使用コンプレッサー	0.28kw	最大空費	0.35m <sup>3</sup> /min
重量	1.9kg	ホース径	6.5mm
ホース接手	Rc1/4"	全長	700mm
シャフト径	12mm	プロペラ直径	丸型 φ100mm
プロペラ段数	1	材質	プロペラ:アルミ シャフト:SUS-304

## エアー駆動式

あらゆる液体の攪拌に。

電動式に比べ小型・軽量・連続攪拌に耐え、メンテナンスも簡単です。

防爆仕様ですが小型で扱いやすい為、防爆性能が不要の現場でも使われます。

回転数変更可能

ボールバルブ、サイレンサー付

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立壳堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.