品番：EA158KD

品名：10mm/1,500rpm エアードリル(ｱﾝｸﾞﾙ型)



販売価格	34,400円（税抜）／ 37,840円（税込）			
カタログ価格	34,400円（税抜）／37,840円(税込)			
在庫数	最新在庫：0　（2025/06/06 15:55現在）			
商品入数	1	販売単位	台	
カタログページ				

仕様

メーカー	空研	型番	KDR-902CR
全長	205mm	全高	84mm
無負荷回転数	1，500rpm	エアー消費量	430L/min
チャック能力	10mm	吸入口	Rc(PT)1/4”
使用コンプレッサー	2.2kw	騒音レベル	85db
重量	1.16kg		
正逆転付			
プラグ付			
小型･強力で使い易い。			
速度調整が容易です。			
左右回転ドリルなので、作業範囲が拡がります。			

代替品

	品番　EA158KB **コメント**　ｱﾝｸﾞﾙﾀｲﾌﾟではありません。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.