

品番：EA158PC-1

品名：10mm/2,000rpm エアードリル



販売価格	7,350円(税抜)／8,085円(税込)		
カタログ価格	7,350円(税抜)／8,085円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/05/10 18:22現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



カタログ訂正 21/10/28 ●使用コンプレッサー 誤:1.85kW 正:2.2kW以上 (NO.53 0963)

仕様

全長	180mm	重量(g)	1100
無負荷回転数	2,000rpm	エアー消費量	170L/min
使用圧力	0.63MPa	チャック能力	10mm
吸入口	Rc1/4"	使用コンプレッサー	2.2kw以上
回転方向	右回転のみ	材質	アルミ
騒音値	86.7dB(A)	三軸合成値	3.19m/s2(ISO22867)
キータイプチャック			
付属品	雄ねじプラグ、チャックキー		

代替品

	品番	EA158SH-1
	コメント	キーレスチャック仕様。回転数:1,800rpm

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

