

品番：EA158PC-1A

品名：10mm/2,600rpm エアードリル



販売価格	7,670円(税抜) / 8,437円(税込)		
カタログ価格	7,670円(税抜) / 8,437円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/13 10:58現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

全長	190mm	重量	900g
無負荷回転数	2,600rpm	エアー消費量	170L/min
使用圧力	0.63MPa	チャック能力	10mm
吸入口	Rc1/4"	使用コンプレッサー	2.2kw以上
回転方向	右回転のみ	材質	アルミ合金、ナイロン(グラスファイバ入り)
付属品	雄ねじプラグ、チャックキー		
雄ねじプラグ付			
キータイプチャック			
三軸合成値	2.7m/s2(ISO28927-5)		

代替品

	品番 EA158SH-1A コメント 仕様をご確認ください。
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.