

品番 : EA159DN-11

品名 : 20,000rpm/75mm エアーカットオフグラインダ -



販売価格	7,650円(税抜) / 8,415円(税込)		
カタログ価格	7,650円(税抜) / 8,415円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/06 07:37現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0998ページ		



仕様

全長	202mm	使用コンプレッサー	2.2kw
ディスクサイズ	75mm	重量(g)	890
使用圧力	0.63MPa	空気消費量	170L/min
無負荷回転数	20,000rpm	吸入口	PT1/4"
適合砥石(直径×穴径)	75×9.5mm	付属品	砥石取付用レンチ、スパナ
プラグ付			
本体にレギュレーターノブ付			

代替品

	品番 EA159DN-11A コメント 変更点:騒音値
--	--------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.