

品番 : EA159DX-1

品名 : 3,000bpm/10.2mm エアーチゼルキット



販売価格	18,600円(税抜) / 20,460円(税込)		
カタログ価格	18,600円(税抜) / 20,460円(税込)		
在庫数	最新在庫: 34 (2026/05/06 17:43現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1001ページ		



仕様

全長	172mm	重量	1.6kg
使用圧力	0.62MPa(6.35kgf/cm ²)	エアー消費量	283L/min
打撃数	3,000bpm	吸入口	Rc(PT)1/4"
チゼル軸径	10.2mm	騒音値	101.4dBA
使用コンプレッサー	3HP	ケースサイズ	315(W)×90(D)×240(H)mm
付属品	チゼル(170mm)×5本、リテーナー		
プラグ付			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.