


品番 : EA159GB

品名 : 3,500- 3,800bpm イア-イング`レ-ビ`ング` (彫刻ペ`ン)




販売価格	13,000円(税抜) / 14,300円(税込)		
カタログ価格	13,000円(税抜) / 14,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/19 20:10現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

全長	170mm	重量	約1kg
吸入口	R(PT)1/4"	無負荷振動数	3,500~3,800bpm
使用圧力	0.6MPa	エアー消費量	57L/min
使用コンプレッサー	3HP	先端材質	タングステン鋼
ペン先径	φ3mm	ホース長	150cm

代替品

	品番 EA159GA コメント 30,000-34,000rpm
--	-------------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.