

品番：EA159HT-1

品名：56,000rpm/3.0mm エア-マイクログラインダー



|         |                               |      |    |  |
|---------|-------------------------------|------|----|--|
| 販売価格    | 11,100円(税抜)／12,210円(税込)       |      |    |  |
| カタログ価格  | 11,100円(税抜)／12,210円(税込)       |      |    |  |
| 在庫数     | 最新在庫: 45 (2025/06/02 22:13現在) |      |    |  |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | ST |  |
| カタログページ | 1039ページ                       |      |    |  |



仕様

|           |             |         |                                                                                       |
|-----------|-------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| チャックサイズ   | 3mm         | 回転数     | 56,000rpm(無負荷時)                                                                       |
| 重量        | 700g        | 使用圧力    | 0.63MPa                                                                               |
| エアー消費量    | 180L/min    | ホース長    | 1500mm                                                                                |
| 吸入口       | R1/4"       | ケースサイズ  | 340(W)×200(D)×49(H)mm                                                                 |
| 付属品       | 3mm軸付砥石×10本 | ハンドルサイズ | 133.6mm                                                                               |
| 使用コンプレッサー | 2.2kW       | 砥石サイズ   | φ15.8×4、φ8×14、φ12.9×4.2、φ5.8×12、φ6.2×12.5、φ5×11.6、φ4×10.5、φ3.2×7、φ3.7×11、φ5.2×4.6(mm) |
| プラグ付      |             |         |                                                                                       |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.