

品番：EA159KA-11

品名：4,500bpm/11.0mm エアーチゼル



販売価格	18,900円(税抜)／20,790円(税込)		
カタログ価格	18,900円(税抜)／20,790円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/05/18 10:05現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1057ページ		



仕様

メーカー	空研	型番	KFC-20
全長	174mm	打撃数	4500bpm
エアー消費量	120L/min	使用圧力	0.6MPa
チゼル軸径	11mm	吸入口	Rc(PT)1/4”
使用コンプレッサー	2.2kw	用途	自動車整備・鈑金作業、はくり・切断作業、リベット抜き・プッシングの取り外し、ハツリ作業に
振動値(3軸合成値)	19.1m/s2	重量	790g
使用エアーホース	6.5mm	付属品	プラグ、1/4”レギュレーター
すべり止め樹脂グリップカバーの採用			
チゼル別売			
たがね交換は工具不要で簡単取替			
小型軽量で強力パワー			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

