



品番：EA159KA-2

品名：エアーチゼルセット



販売価格	84,500円(税抜) / 92,950円(税込)		
カタログ価格	84,500円(税抜) / 92,950円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/12 01:29現在)		
商品入数	1	販売単位	組
カタログページ			



### 仕様

メーカー	空研	型番	BRH-8K
打撃数	1,500bpm	チゼル軸径	12.7mm
全長	233mm	サイズ(幅×高さ)	66×186mm
重量	2.18kg	エアー消費量	320L/min
振動値(3軸合成値)	8.3m/s <sup>2</sup>	吸入口	Rc1/4"
使用コンプレッサー	2.2kW	使用圧力	0.6MPa
使用ホース内径	6.5mm	付属品	カップリングプラグ20PM(1個) フラットチゼル クラウライパーエッジングツール フォークチゼル:25mm リベット抜きパンチ リベットかしめ抜きパンチ マフラカッタ

スロースタートで狙いを付け、防振グリップの採用で一段と使いやすい!

自動車整備・钣金、はくり・切断、リベット抜き・ブラッシングの取り外し、ハツリ作業に

小型・軽量・強力

狭い箇所でも使いやすい

レギュレータ内蔵

簡単な構造で故障が少なく仕上げ精度が高いため低騒音、低振動のため長寿命

代替品



**品番** EA159KA-7  
**コメント** 仕様をご確認ください。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.