

品番 : EA159KA-6

品名 : 1,800bpm/10.2mm エアーチゼル



販売価格	53,100円(税抜)／58,410円(税込)		
カタログ価格	53,100円(税抜)／58,410円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/04 20:55現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1002ページ		



## 仕様

メーカー	空研	型番	BRH-6K
用途	自動車整備、钣金作業 はくり、切断作業、リベット抜き、ブラッシングの取外し、ハツリ作業に	打撃数	1,800bpm
チゼル軸径	10.2mm	全長	224mm
全高	166mm	重量	1.33kg
エアー消費量	280L/min	振動値(3軸合成値)	7.3m/s <sup>2</sup>
吸入口	Rc1/4"	使用コンプレッサー	2.2kW
使用圧力	0.6MPa	使用ホース内径	6.5mm
付属品	カップリングプラグ20PM(1個) 1/4"パワーレギュレータ		

※本商品は本体のみです。

スロースタートで狙いを付け、ハイスピードに変更できる2段式スロットルと防振グリップの採用とあわせて一段と使い易い!

小型・軽量・強力

簡単な構造で故障が少ない

狭い所でも使いやすい

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.