

品番：EA159KA-7

品名：1,500bpm/12.7mm エアーチゼル



販売価格	75,000円(税抜) / 82,500円(税込)		
カタログ価格	75,000円(税抜) / 82,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/22 04:20現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1002ページ		



仕様

メーカー	空研	型番	BRH-8K
用途	自動車整備、钣金作業 はくり、切断作業、リベット抜き、ブラッシングの取外し、ハツリ作業に	打撃数	1,500bpm
チゼル軸径	12.7mm	全長	233mm
サイズ(幅×高さ)	66×186mm	重量	2.18kg
エアー消費量	320L/min	振動値(3軸合成値)	8.3m/s ²
吸入口	Rc1/4"	使用コンプレッサー	2.2kW
使用圧力	0.6Mpa	使用ホース内径	6.5mm
付属品	カップリングプラグ20PM(1個)		

※本商品は本体のみです。

スロースタートで狙いを付け、防振グリップの採用で一段と使いやすい!

簡単な構造で故障が少なく仕上げ精度が高いため低騒音、低振動のため長寿命

小型・軽量・強力

レギュレータ内蔵

狭い箇所でも使いやすい

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.