品番: EA159KA-7

品名: 1,500bpm/12.7mm エアーチゼル



販売価格	<b>76,900円</b> (税抜)/84,590円(税込)				
カタログ価 格	76,900円(税抜)/84,590円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>0</b> (2025/11/20 02:57現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログ ページ					



## 仕様

メーカー	空研	型番	BRH-8K
用途	自動車整備、鈑金作業 はくり、切断 作業、リベット抜き、ブラッシングの取外 し、ハツリ作業に	打擊数	1,500bpm
チゼル軸径	12.7mm	全長	233mm
サイズ(幅×高さ)	66×186mm	重量	2.18kg
エアー消費量	320L/min	振動値(3軸合成値)	8.3m/s2
吸入口	Rc1/4"	使用コンプレッサー	2.2kW
使用圧力	0.6Mpa	使用ホース内径	6.5mm
付属品	カップリングプラグ20PM(1個)		

※本商品は本体のみです。

スロースタートで狙いを付け、防振グリップの採用で一段と使いやすい!

簡単な構造で故障が少なく仕上げ精度が高いので低騒音、低振動のため長寿命

小型·軽量·強力

レギュレータ内蔵

狭い箇所で使いやすい

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.