

品番：EA159KD

品名：20,000rpm/3mm・6mm エアーダイグラインダー



販売価格	19,500円(税抜) / 21,450円(税込)		
カタログ価格	19,500円(税抜) / 21,450円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/04/09 16:35現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1000ページ		



仕様

メーカー	空研	型番	KG-11G
チャックサイズ	3mm・6mm	無負荷回転数	21,000rpm
全長	181mm	重量	660g
エアー消費量	450L/min	吸入口	Rc1/4"
使用コンプレッサー	2.2kW	使用圧力	0.64MPa
使用ホース内径	6.5mm	付属品	カップリングプラグ20PM 1/4"レギュレーター コレット:3mm 専用スパナ(2個)

金型の面取りや仕上げ、鋳物や金属加工時の切断面のバリ取り作業に

小型・軽量なので狭い場所の作業に便利

側方排気で粉塵が飛散しない

始動スイッチはグリップタイプ

3mm・6mmのコレットを標準装備

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

