

品番：EA159PB-5

品名：23,000rpm/ 30mm エアマイクログラインダ- (アングル型)



販売価格	29,500円(税抜) / 32,450円(税込)		
カタログ価格	29,500円(税抜) / 32,450円(税込)		
在庫数	最新在庫: 24 (2026/04/03 05:06現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0999ページ		



仕様

全長	135mm	重量	210g
材質	アルミ	無負荷回転数	23,000rpm
使用圧力	0.63MPa	エア消費量	155L/min
使用コンプレッサー	1.5~2.2KW	パッド径	φ30mm
ホース長	1.5m	サンドペーパー	#60・#100・#150各(2枚付)
吸入口	R1/4"	付属品	雌ねじプラグ、ラバーパット、セットピン、砥石、粘着式サンドペーパー(6枚)
三軸合成値	1.8m/s2(ISO22867)	騒音値	84dB(A)
スピンドルサイズ	M7×P0.75		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.