

品番 : EA159RH

品名 : 4,600bpm / 3.0mm エアーニードルチゼラー



販売価格	36,400円(税抜) / 40,040円(税込)		
カタログ価格	36,400円(税抜) / 40,040円(税込)		
在庫数	最新在庫: 14 (2026/01/11 13:11現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1001ページ		



#### 仕様

全長	430mm	重量	2.8kg
ニードルサイズ	φ 3×180mm	使用圧力	0.64MPa
エアー消費量	142L/min	打撃数	4,600bpm
吸入口	Rc(PT)1/4"	使用コンプレッサー	1.5kW
振動値(3軸合成値)	16.8m/s2	騒音値	108dB
ストローク	28mm	ピストン径	25.4mm

安全のため作業時は必ず保護メガネ、ゴーグルを着用下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.