

品番：EA159RR-1

品名：5,000bpm/10.2mm エアーチゼル



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 10,300円(税抜) / 11,330円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 10,300円(税抜) / 11,330円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 6 (2026/06/21 11:16現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 1001ページ                      |      |   |



#### 仕様

|           |                           |           |          |
|-----------|---------------------------|-----------|----------|
| メーカー      | IngersollRand(インガソール・ランド) | 型番        | 115      |
| 打撃数       | 5,000bpm                  | 吸入口       | 1/4" NPT |
| 全長        | 155mm                     | 重量        | 1.18kg   |
| 使用圧力      | 0.62MPa                   | エアー消費量    | 57L/min  |
| チゼル軸径     | 10.2mm                    | 使用コンプレッサー | 5HP      |
| 推奨ホース内径   | 10mm                      | ストローク長    | 41mm     |
| プラグ付き     |                           |           |          |
| ※チゼル別売です。 |                           |           |          |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.