

品番 : EA159RR-1

品名 : 5,000bpm/10.2mm エアーチゼル



販売価格	10,300円(税抜) / 11,330円(税込)		
カタログ価格	10,300円(税抜) / 11,330円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/05/06 16:28現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1001ページ		



仕様

メーカー	IngersollRand(インガソール・ランド)	型番	115
全長	155mm	重量	1.18kg
チゼル軸径	10.2mm	エアー消費量	57L/min
打撃数	5,000bpm	使用圧力	0.62MPa
吸入口	1/4" NPT	使用コンプレッサー	5HP
推奨ホース内径	10mm	ストローク長	41mm
チゼル別売			
プラグ付			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.