

品番：EA159SA

品名：3,000bpm/10.2mm エアーチゼルキット



販売価格	10,300円(税抜) / 11,330円(税込)		
カタログ価格	10,300円(税抜) / 11,330円(税込)		
在庫数	最新在庫: 14 (2026/05/06 17:40現在)		
商品入数	1	販売単位	組
カタログページ	1001ページ		



仕様

全長	180mm	重量	1.48kg(本体のみ)
使用圧力	0.64MPa	エア消費量	157L/min
打撃数	3,000bpm	ストローク長	66mm
吸入口	Rc(PT)1/4"	チゼル軸径	10.2mm
使用コンプレッサー	2.24kw	付属品	プラグ、オイル、チゼル5種 リテーナースプリング
高さ	170mm	幅	φ50mm
ケースサイズ	335×200×63mm		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.